



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Bench Vice
Operating Instruction
4.5inchMechanic Bench Vise Table Top
Clamp Press Locking Swivel Base
Model: 9305

VEVOR®*Bench Vice***Model: 9305****NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SPECIFICATIONS

Model :	9305
Designation :	4.5inch Mechanic Bench Vice
Material:	Cast Iron
Overallsize:	240*117*146mm
Baking width:	115mm
Maximum opening:	85mm
Maximum clamping force:	7KN
Color:	Grey+Orange
Weight:	About 5kg

DESCRIPTION

Solid cast iron
Rotation table 240° rotation
Suitable for installation on the table.

PACKAGE

1 x Bench Vice Table Top Clamp Press
1 x User Manual
4 x Nuts
4 x Screws

APPLICATION

Bench vice is used to clamp workpieces. It is installed on the work stations to clamp the workpieces. It is an necessary tool in the schlosserei. Rotating disc type clamp body can revolve so that make the workpiece rotate to the suitable place. Most work of fitter are finished on the bench vice. For example, the saw, the file, the chisel and components in stalling and dismantling.

INSTALLATION**Install the pliers on the clamp table**

- Operating instruction
The height of operator working will be suitable because the bench vice is installed on the work bench. Usually the jaw height is flushed with elbow just right. This is ok.
Put the elbow on the bench vice peak and half clenched fists that the fist just support the mandible. Length and width of work bench will be decided by the work.
- Cautions
 - (1) Appropriate degree of tightness when clamp the workpiece. Just tight the hand shank by the hand only. Do not add strength with the help of other tools. No clamp-holding force shall be exceeded .
 - (2) When work strongly, you need try your best to make strength facing to clamp body.
 - (3) Do not knocking on the clamp body and smooth surface.
 - (4) Clean and lubricate the surface of lead screw and nut so that it will not rust.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC**REP**

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

UK**REP**

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Mode
d'emploi de l'étau d'établi

Étau de table pour établi mécanique de 4,5 pouces avec
pince de serrage et base pivotante verrouillable

Model: 9305

VEVOR®

Étau d'établi

Modèle : 9305

**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Have product questions? Need technical support?

N'hésitez pas à nous contacter :

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Ceci est l'instruction originale, veuillez lire toutes les instructions du manuel **carefully before operating**. VEVOR reserves a clear interpretation de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle:	9305
Désignation:	Étau d'établi mécanique de 4,5 pouces
Matériel:	Fonte
Dimensions hors tout :	240*117*146mm
Largeur de cuisson :	115 mm
Ouverture maximale :	85 mm
Force de serrage maximale :	7KN
Couleur:	Gris+Orange
Poids:	Environ 5 kg

DESCRIPTION

Fonte massive

Table tournante à 240°

Convient pour une installation sur la table.

EMBALLER

1 x étau d'établi pour presse à pince de table

1 x Manuel d'utilisation

4 x écrous

4 x vis

APPLICATION

L'étau d'établi est utilisé pour serrer les pièces. Il est installé sur la pièce
stations to clamp the workpieces. It is an necessary tool in the

Le corps de la pince à disque rotatif peut tourner de manière à ce que
the workpiece rotate to the suitable place. Most work of fitter are finished on the bench vice. For example, the saw, the file, the chisel
 et composants en calage et démontage.

INSTALLATION

Installer la pince sur la table de serrage

1. Mode d'emploi

La hauteur de travail de l'opérateur sera adaptée car
 l'étau d'établi est installé sur l'établi. Habituellement, le

jaw height is flushed with elbow just right. This is ok.
Put the elbow on the bench vice peak and half clenched fists
that the fist just support the mandible. Length and width of work
 le banc sera décidé par le travail.

2. Précautions

1Degré de serrage approprié lors du serrage de la pièce.

Serrez simplement la tige à la main uniquement. N'ajoutez pas de force à l'aide
 d'autres outils. Aucune force de maintien de la pince ne doit être dépassée

2

When work strongly, you need try your best to make
 force face au corps de serrage.

3 Do not knocking on the clamp body and smooth surface.

4 Clean and lubricate the surface of lead screw and
 écrou pour qu'il ne rouille pas.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, Shanghai
 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
 Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69,
 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
 A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
 Centurion House, London Road, Staines-
 upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Bedienungsanleitung für Schraubstöcke
4,5 Zoll Mechaniker-Schraubstock,
Tischklemme, Presse, Verriegelung, Schwenkbasis
Model: 9305

VEVOR®*Schraubstock***Modell: 9305****Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!****Have product questions? Need technical support?**

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation
 unserer Bedienungsanleitung. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab,
 das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren,
 wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Spezifikationen	
Modell:	9305
Bezeichnung:	4,5-Zoll-Mechaniker-Schraubstock
Material:	Gusseisen
Gesamtgröße:	240*117*146 mm
Backbreite:	115 mm
Maximale Öffnung:	85 mm
Maximale Spannkraft:	7KN
Farbe:	Grau+Orange
Gewicht:	Etwa 5kg

BESCHREIBUNG

Massives Gusseisen

Drehtisch 240° Drehung

Geeignet für die Montage auf dem Tisch.

PAKET

1 x Schraubstock Tischplatte Klemmpresse

1 x Benutzerhandbuch

4 x Muttern

4 x Schrauben

ANWENDUNG

Der Schraubstock dient zum Einspannen von Werkstücken. Er wird auf dem Werkstück montiert
stations to clamp the workpieces. It is an necessary tool in the
 schlosserei. Der Körper der rotierenden Klemme kann sich drehen, so dass
the workpiece rotate to the suitable place. Most work of fitter are fini-
shed on the bench vice. For example, the saw, the file, the chisel
 und Komponenten beim Auf- und Abbau.

INSTALLATION**Installieren Sie die Zange auf dem Klemmtisch****1. Bedienungsanleitung**

Die Arbeitshöhe des Bedieners wird angemessen sein, weil

Der Schraubstock wird auf der Werkbank montiert. Normalerweise

jaw height is flushed with elbow just right. This is ok.**Put the elbow on the bench vice peak and half clenched fists****that the fist just support the mandible. Length and width of work**

Die Werkbank wird durch die Arbeit bestimmt.

2. Vorsichtsmaßnahmen

y1yAngemessener Grad an Festigkeit beim Einspannen des Werkstücks.

Den Handschaft nur mit der Hand festziehen. Verwenden Sie keine

zusätzlichen Werkzeuge. Die Haltekraft der Klemme darf nicht

überschreiten. When work strongly, you need try your best to make

Festigkeitsträgerfläche zum Klemmkörper.

(3) Do not knocking on the clamp body and smooth surface.**(4) Clean and lubricate the surface of lead screw and**


Mutter, damit sie nicht rostet.

Hersteller: Shanghai muxinmuyexiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi
competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione
simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che
potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai
principali marchi principali e non significa necessariamente coprire
tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo
gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine
con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Istruzioni

per l'uso della morsa da banco

Morsa da banco meccanica da 4,5 pollici,
morsetto da tavolo, base girevole di bloccaggio

Model: 9305

VEVOR®*Morsa da banco***Modello: 9305****HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!****Have product questions? Need technical support?**

Non esitate a contattarci:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere tutte le istruzioni del manuale **carefully before operating**. VEVOR reserves a clear interpretation del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo più se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SPECIFICHE	
Modello:	9305
Designazione:	Morsa da banco meccanica da 4,5 pollici
Materiale:	Ghisa
Dimensioni totali:	240*117*146mm
Larghezza di cottura:	115mm
Apertura massima:	85mm
Forza di serraggio massima:	7KN
Colore:	Grigio+Arancione
Peso:	Circa 5 kg

DESCRIZIONE

Ghisa massiccia

Tavola rotante Rotazione 240°

Adatto per l'installazione sul tavolo.

PACCHETTO

1 x Morsa da banco, pressa per morsetto da tavolo

1 x Manuale utente

4 x noci

4 viti

APPLICAZIONE

La morsa da banco è utilizzata per bloccare i pezzi da lavorare. È installata sul banco da lavoro **stations to clamp the workpieces. It is an necessary tool in the**

schlosserei. Il corpo del morsetto di tipo disco rotante può ruotare in modo da rendere **the workpiece rotate to the suitable place. Most work of fitter are finished on the bench vice. For example, the saw, the file, the chisel**

e componenti in fase di montaggio e smontaggio.

INSTALLAZIONE**Installare la pinza sul tavolo di serraggio**

1y Istruzioni per l'uso

L'altezza di lavoro dell'operatore sarà adatta perché

la morsa da banco è installata sul banco da lavoro. Solitamente la **jaw height is flushed with elbow just right. This is ok.**

Put the elbow on the bench vice peak and half clenched fists that the fist just support the mandible. Length and width of work

la panchina sarà decisa dal lavoro.

2y Avvertenze

y1yGrado adeguato di serraggio quando si serra il pezzo in lavorazione.

Stringere semplicemente il gambo della mano con la mano. Non aggiungere forza con l'aiuto di altri utensili. Non deve essere superata la forza di tenuta del morsetto.

y2y **When work strongly, you need try your best to make**

resistenza rivolta verso il corpo del morsetto.

(3) **Do not knocking on the clamp body and smooth surface.**(4) **Clean and lubricate the surface of lead screw and**

dado in modo che non arrugginisca.

Produttore: Shanghai xunmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Instrucciones de
funcionamiento del tornillo de banco
Tornillo de banco mecánico de 4,5 pulgadas con
abrazadera de mesa y base giratoria de bloqueo
Model: 9305

VEVOR®

Tornillo de banco

Modelo: 9305



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

Have product questions? Need technical support?

No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea todas las instrucciones del manual.
carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation
de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que
usted recibió. Por favor, permótenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones
de tecnología o software en nuestro producto.

PRESUPUESTO	
Modelo:	9305
Designación:	Tornillo de banco mecánico de 4,5 pulgadas
Material:	Hierro fundido
Tamaño total:	240*117*146 mm
Ancho de horneado:	115 mm
Apertura máxima:	85 mm
Fuerza máxima de sujeción:	7KN
Color:	Gris+Naranja
Peso:	Alrededor de 5 kg

DESCRIPCIÓN

Hierro fundido macizo

Mesa giratoria con rotación de 240°

Apto para instalación sobre mesa.

PAQUETE

1 x Prensa de banco con abrazadera de mesa

1 x Manual de usuario

4 x nueces

4 x Tornillos

SOLICITUD

El tornillo de banco se utiliza para sujetar las piezas de trabajo. Se instala en la pieza de trabajo.

stations to clamp the workpieces. It is an necessary tool in the

Abrazadera de disco giratorio. El cuerpo de la abrazadera tipo disco giratorio puede girar de manera que
the workpiece rotate to the suitable place. Most work of fitter are fini-
shed on the bench vice. For example, the saw, the file, the chisel
y componentes en el calado y desmontaje.

INSTALACIÓN

Instale los alicates en la mesa de sujeción.

1 Instrucciones de funcionamiento

La altura de trabajo del operador será adecuada porque

El tornillo de banco se instala en el banco de trabajo. Normalmente, el

jaw height is flushed with elbow just right. This is ok.

Put the elbow on the bench vice peak and half clenched fists
that the fist just support the mandible. Length and width of work

El banco se decidirá por el trabajo.

2 Precauciones

1Grado apropiado de tensión al sujetar la pieza de trabajo.

Apriete el vástago de la abrazadera únicamente con la mano. No aplique fuerza con
otras herramientas. No exceda la fuerza de sujeción de la abrazadera (2)

When work strongly, you need try your best to make

Fuerza de cara a la abrazadera del cuerpo.

(3) Do not knocking on the clamp body and smooth surface.

(4) Clean and lubricate the surface of lead screw and

Tuerca para que no se oxide.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi.baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREESTEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329

Fráncfort del Meno.

UK REP

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion

House, London Road, Staines-upon-

Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas.

Upzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Instrukcja
obsługi imadła
4,5-calowy imadło stołowe do prasy
stołowej z blokadą obrotową
Model: 9305

VEVOR®

Imadło stołowe

Model 9305



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Have product questions? Need technical support?

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, proszę przeczytać wszystkie instrukcje w podręczniku **carefully before operating**. VEVOR reserves a clear interpretation naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania w naszym produkcie.

SPECYFIKACJE

Model:	9305
Oznaczenie:	Imadło warsztatowe 4,5 cala
Tworzywo:	Lane żelazo
Rozmiar całkowity:	240*117*146mm
Szerokość pieczenia:	115 mm
Maksymalne otwarcie:	85 mm
Maksymalna siła zacisku:	7 KN
Kolor:	Szary + pomarańczowy
Waga:	Około 5 kg

OPIS

Żeliwo lite

Stół obrotowy 240° obrót

Nadaje się do montażu na stole.

PAKIET

1 x imadło stołowe, zacisk stołowy

1 x Instrukcja obsługi

4 x Orzechy

4 x Śruby

APLIKACJA

Imadło warsztatowe służy do zaciskania elementów obrabianych. Jest instalowane na obrabianym przedmiocie.

stations to clamp the workpieces. It is an necessary tool in the
 schlosserei. Obrotowy korpus zacisku typu tarczowego może się obracać, dzięki czemu
 the workpiece rotate to the suitable place. Most work of fitter are finished on the bench vice. For example, the saw, the file, the chisel
 i podzespołów podczas postoju i demontażu.

INSTALACJA

Zamontuj szczypce na stole zaciskowym

1. Instrukcja obsługi

Wysokość pracy operatora będzie odpowiednia, ponieważ

imadło warsztatowe montuje się na stole warsztatowym. Zwykle

jaw height is flushed with elbow just right. This is ok.

Put the elbow on the bench vice peak and half clenched fists

that the fist just support the mandible. Length and width of work

ławka zostanie ustalona na podstawie pracy.

2. Ostrzeżenia

(1) Odpowiedni stopień dokręcenia podczas zaciskania przedmiotu obrabianego.

Dokręć trzonek ręczny tylko ręką. Nie zwiększaj siły za pomocą innych

narzędzi. Nie należy przekraczać siły trzymania zacisku (2)

When work strongly, you need try your best to make

siła skierowana do korpusu zaciskowego.

(3) Do not knocking on the clamp body and smooth surface.

(4) Clean and lubricate the surface of lead screw and

nakrętkę, aby nie zardzewiała.

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
AustraliaImportowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Gebruiksaanwijzing voor bankschroef
4,5 inch mechanische bankschroef
tafelbladklem pers vergrendelende draaibare basis
Model: 9305

VEVOR®**Bankschroef****Model 9305****HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!****Have product questions? Need technical support?**

Neem gerust contact met ons op:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding **carefully before operating**. VEVOR reserves a clear interpretation van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

SPECIFICATIES

Model:	9305
Aanduiding:	4,5 inch mechanische bankschroef
Materiaal:	Gietijzer
Totale afmetingen:	240*117*146mm
Bakbreedte:	115mm
Maximale opening:	85mm
Maximale klemkracht:	7KN
Kleur:	Grijs+Oranje
Gewicht:	Ongeveer 5 kg

BESCHRIJVING

Massief gietijzer

Draaitafel 240° rotatie

Geschikt voor montage op tafel.

PAKKET

1 x Bankschroef Tafelblad Klem Pers

1 x Gebruikershandleiding

4 x Moeren

4 x Schroeven

SOLLICITATIE

Bankschroef wordt gebruikt om werkstukken vast te klemmen. Hij wordt op het werkstuk gemonteerd **stations to clamp the workpieces. It is an necessary tool in the** sloterei. Roterende schijf type klem lichaam kan draaien zodat maken **the workpiece rotate to the suitable place. Most work of fitter are finished on the bench vice. For example, the saw, the file, the chisel** en componenten bij stalling en demontage.

INSTALLATIE**Plaats de tang op de klemtafel**

1y Gebruiksaanwijzing

De hoogte van de operator die werkt, zal geschikt zijn omdat

de bankschroef is op de werkbank geïnstalleerd. Meestal de

jaw height is flushed with elbow just right. This is ok.

Put the elbow on the bench vice peak and half clenched fists that the fist just support the mandible. Length and width of work

De werkbank wordt bepaald door het werk.

2y Voorzorgsmaatregelen

(1) De juiste mate van strakheid bij het vastklemmen van het werkstuk.

Draai de handschacht alleen met de hand vast. Voeg geen kracht toe met

behulp van andere gereedschappen. Er mag geen klemkracht worden

When work strongly, you need try your best to make

kracht gericht op het klemlichaam.

(3) **Do not knocking on the clamp body and smooth surface.**(4) **Clean and lubricate the surface of lead screw and**

moer, zodat deze niet roest.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sarven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.**UK REP**

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Bänk
Vice Driftinstruktion
4,5 tum Mekanisk bänkskruvklämma
bordsskiva presslåsande svängbas
Model: 9305

VEVOR®**Bänk Vice****Modell: 9305****BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Have product questions? Need technical support?

Kontakta oss gärna:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla manualer
 carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation
 i vår bruksanvisning. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du
 fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon
 teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SPECIFIKATIONER

Modell:	9305
Beteckning:	4,5 tum mekanisk bänkskruv
Material:	Gjutjärn
Totalstorlek:	240*117*146mm
Bakbredd:	115 mm
Maximal öppning:	85 mm
Maximal spännkraft:	7KN
Färg:	Grå+orange
Vikt:	Ca 5 kg

BESKRIVNING

Massivt gjutjärn

Rotationsbord 240° rotation

Lämplig för montering på bordet.

PAKET

1 x Bänkskruv Bordsklämma Press

1 x Användarmanual

4 x muttrar

4 x skruvar

ANSÖKAN

Bänkskruvstycke används för att klämma fast arbetsstycken. Den är installerad på verket
 stations to clamp the workpieces. It is an necessary tool in the

schlosserei. Roterande skivtyp klämkropp kan rotera så att göra
 the workpiece rotate to the suitable place. Most work of fitter are fini-
 shed on the bench vice. For example, the saw, the file, the chisel

och komponenter vid stallning och demontering.

INSTALLATION**Montera tången på klämbordet**

1y Bruksanvisning

Höjden på operatörens arbete kommer att vara lämplig eftersom

bänkskruv monterar på arbetsbänken. Vanligtvis

jaw height is flushed with elbow just right. This is ok.

Put the elbow on the bench vice peak and half clenched fists

that the fist just support the mandible. Length and width of work

bänk kommer att avgöras av arbetet.

2y Varningar

y1y Lämplig grad av täthet vid klämnig av arbetsstycket.

Dra bara åt handskaftet med handen. Lägg inte till styrka med hjälp av

andra verktyg. Ingen klämhållkraft får överskridas (2)

When work strongly, you need try your best to make

styrka vänd mot klämkroppen.

y3y Do not knocking on the clamp body and smooth surface.

y4y Clean and lubricate the surface of lead screw and

mutter så att den inte rostar.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,baoshanqu, shanghai
 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
 Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
 60329 Frankfurt am Main.

UK REP

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
 Centurion House, London Road,
 Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX